


## Voeding AC 24 V 1 A



| Specificatie   | Art. nr.           | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|--------------------|----|--------------------|----|---------------|
|  DIN-rail | 1024 00<br>3078367 | 1  | 133,05             | 26 | 4010337010715 |

### Kenmerken

- Voeding voor het weerstation en de ingebouwde verwarming van de windsensor 0 – 10 V, regensensor 0 / 10 V, enz.

### Technische gegevens

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nominale spanning          |                        |
| - primair:                 | AC 230 V 50/60 Hz      |
| - secundair:               | AC 24 V                |
| Nominale stroom secundair: | 1 A                    |
| Aansluitingen:             | Schroefklemmen         |
| Aansluitingdoorsnede:      | max. 4 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur:      | -5 °C tot +45°C        |

### Afmetingen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Modulebreedtes (TE): | 4 |
|----------------------|---|