

Verlichtingselement voor opbouwbehuizing



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| crème wit glanzend | 1067 01 | 1/5 | 22,50 | 02 | 4010337105169 |
| zuiver wit glanzend | 1067 03 | 1/5 | 22,50 | 02 | 4010337107088 |

Kenmerken

- De witte led s laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen: | 0,05 W / 1,65 mA |
| Lichtsterkte: | 0,2 cd |
| Omgevingstemperatuur: | -15 °C tot +40°C |