










Afdekraam Gira E2 met tekstkader antraciet



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  1-voudig | 1091 23 | 10 | 13,78 | 11 | 4010337084044 |
|  2-voudig horizontaal | 1092 23 | 10 | 22,54 | 11 | 4010337084099 |
|  2-voudig verticaal | 1102 23 | 10 | 22,54 | 11 | 4010337089148 |
|  3-voudig horizontaal | 1093 23 | 1/5 | 36,83 | 11 | 4010337084174 |
|  3-voudig verticaal | 1103 23 | 1/5 | 36,83 | 11 | 4010337084211 |
|  4-voudig horizontaal | 1094 23 | 1 | 55,52 | 11 | 4010337084259 |
|  4-voudig verticaal | 1114 23 | 1/5 | 55,52 | 11 | 4010337084297 |
|  5-voudig horizontaal | 1095 23 | 1 | 79,51 | 11 | 4010337084372 |
|  5-voudig verticaal | 1115 23 | 1 | 79,51 | 11 | 4010337084334 |

Kenmerken

- Breukvast.
 - sproeiveelbestendig.
 - Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de basiselementen.
 - Met name geschikt voor objecten waarbij de elektrotechnische installatie moet worden gemarkeerd en gedocumenteerd, bijvoorbeeld kantoren, handelsondernemingen, luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen.
-

Aanwijzingen

- Niet te gebruiken met: afdichtset IP44, opbouwbehuizing vlakke uitvoering, opbouwbehuizing.
-