


Led-signaallicht 230 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 rood/groen	1171 00	1	110,39	02	4010337049289

Kenmerken

- Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd.
- Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht.
- Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte	
- rood:	0,1 cd
- groen:	0,3 cd
Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede	
- maximum:	2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C

Levering

- Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd.

Afmetingen in mm

Vlak van het basiselement:

B 55

H 55
