


## Led-signaallicht 230 V~



| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  rood/groen | 1171 00  | 1  | 114,14             | 02 | 4010337049289 |

### Kenmerken

- Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd.
- Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht.
- Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd.

### Technische gegevens

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nominale spanning:    | AC 230 V, 50 Hz     |
| Opgenomen vermogen:   | 1,0 W/5,6 VA        |
| Lichtsterkte          |                     |
| - rood:               | 0,1 cd              |
| - groen:              | 0,3 cd              |
| Inbouwdiepte:         | 30 mm               |
| Aansluitingdoorsnede  |                     |
| - maximum:            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +40 °C     |

### Levering

- Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd.

## Afmetingen in mm

Vlak van het basiselement:

B 55

H 55

---