



Profiel 55 met bevestigingshoek 2-voudig



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  aluminium zuiver wit glanzend (gelakt) | 1192 27 | 1 | 117,01 | 17 | 4010337192275 |
|  aluminium | 1192 26 | 1 | 103,90 | 17 | 4010337192268 |

Kenmerken

- Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage.
- Met kabel- en kanaalvoer. De kabelvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.
- Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd.

Afmetingen in mm

| | | | |
|------------------|-----|-----|-----|
| 2-voudig: | 158 | 107 | 107 |
| 3-voudig: | 230 | 107 | 107 |
| 5-voudig 600 mm: | 587 | 107 | 107 |
| 8fach: | 587 | 107 | 107 |