


## DCS-cameragateway



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1201 00 4477618	1	200,50	10	4010337100034

## Kenmerken

- De DCS-cameragateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira deurcommunicatiesysteem.
- De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe camera automatisch in bij bediening van de belknop.

Door de combibehuizing van de DCS-cameragateway zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter).

## Technische gegevens

### Aansluitingen

- 2-draads bus OUT: 2x schroefklem
- 2-draads bus IN: 2x schroefklem
- Video-ingang: 2x schroefklem
- Hulpklemmen: 2x schroefklem
- Relais (wisseldrukcontact): 3x schroefklem

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C

Videosignaal: Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard

## Aanwijzingen

- Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-cameragateway en een eigen voeding nodig.
- In een installatie mogen maximaal tien DCS-cameragateways worden gebruikt, waarbij het videosignaal max. drie DCS-cameragateways mag doorlopen.
- De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen.

## Levering

- Voor camera s met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd.

---

## Afmetingen in mm

DCS-cameragateway:	b 36	h 52	d 27
--------------------	------	------	------

---