


Externe camera



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit | 1220 00 | 1 | 616,03 | 10 | 4010337100058 |

Kenmerken

- Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief, geïntegreerde IR-led-verlichting en automatische witbalans.
- De camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de DCS-camera-gateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd.
- Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering.
- Inschakelbare IR-leds voor videobewaking bij volledige duisternis.
- Cameramodule en behuizing voor eenvoudige, snelle installatie.
- Cameramodule langs drie assen instelbaar.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|---|
| Nominale spanning: | DC 12 V +10 % |
| Stroomverbruik | |
| - DC 12 V: | max. 500 mA |
| Aansluitingen: | 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x voeding (DC) |
| Camera | |
| - Beeldsensor: | 1/2,9" Progressiv Scan CMOS |
| - Type: | Vario, handmatig |
| - Objectief: | 2,8 tot 12 mm |
| - Resolutie: | 480 TVL |
| - Horizontale kijkhoek: | 28° tot 85° |
| Dag-/nachtschakeling: | Elektromechanisch infrared-cut-filter |
| Electronic-shutter-regeling: | 1/50 tot 1/50 000 s |
| Cameraregeling: | On-screen-display (OSD), joystick op de kabel |
| Minimale lichtsterkte | |
| - Dag: | 0,05 lx |
| - IR-modus: | 0 lx |
| IR-led: | 24 led |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| IR-bereik: | 20 m |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +60 °C |
| Beschermeringssoort: | IP66 |
| Luchtvochtigheid: | max. 90% |
| Gewicht: | ca. 660 g |

Afmetingen in mm

| | | |
|-----------------|-------|---------|
| Externe camera: | Ø 126 | H 100,3 |
|-----------------|-------|---------|
