


Videoversterker



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1222 00	1	140,69	10	4010337886105

Kenmerken

- De videoversterker is bedoeld om het bereik in Gira deurcommunicatie-installaties met videofunctie te vergroten.
- Hij versterkt het videosignaal op de ingang tot het maximaal toegestane busniveau op de uitgang. Hiermee wordt de demping op de leiding tussen videosignaalbron en ingang van de videoversterker gecompenseerd.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Voeding:	DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen	
- 2-draads bus IN:	2x schroefklem
- 2-draads bus OUT:	2x schroefklem
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

- Met de videoversterker kan de maximale leidinglengte tussen deur- en huisstation van 100 m worden verlengd naar 300 m.
- Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoversterker zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering

- DIN-railadapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

Videoversterker:	B 36	H 52	T 27
------------------	------	------	------
