


Videomultiplexer



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1224 00	1	143,94	10	4010337229124

Kenmerken

- De videomultiplexer bundelt de videosignalen van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways.
- Een videomultiplexer kan de videosignalen van drie deurstations met kleurencamera samenvoegen. Met twee videomultiplexers kunnen de videosignalen van maximaal vijf deurstations worden samengevoegd.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Voeding:	DC 26 V \pm 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen	
- 2-draads bus IN:	6x schroefklem
- 2-draads bus OUT:	2x schroefklem
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

- Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videomultiplexer zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering

- DIN-railadapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

Videomultiplexer: B 36 H 52 T 27
