


Inbouwluidspreker



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1258 00	1	160,55	18	4010337258001

Kenmerken

- Inbouwluidspreker voor montage in brievenbusinstallaties, intercomsystemen, deurbouwssystemen of frontpanelen.
- Op de aanwezige schroefklemmen kunnen maximaal acht mechanische belknoppen worden aangesloten.
- Signaaloverdracht en voeding van de luidspreker via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Kleine afmetingen.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Impulsstroom van de belknop aansluitingen ter voorkoming van oxidatie op de belcontacten.
- Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
- Maximaal acht mechanische belknoppen aan te sluiten.
- Kleurencamera voor deurstation aan te sluiten.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Spraakvolume instelbaar.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.

Technische gegevens

Voeding:	DC 26 V \pm 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen	
- 2-draads bus:	2x schroefklem
- aanvullende voeding:	2x schroefklem
- Mech. Belknop:	8x schroefklem
- gemeenschappelijke massa van de belknoppen:	1x schroefklem
- Verbindingskabel:	2x connectorstrook
- Video:	1x connectorstrook
Beschermingssoort:	IP44
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

- Met dit component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 140 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 11 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 136 x huisstations opbouw).
- Bij uitbreiding met een kleurencamera is het besturingapparaat video vereist.
- Beschermingsgraad IP44 uitsluitend in combinatie met een geschikte front of in gemonteerde toestand.

Afmetingen in mm

B 101

H 67

T 27
