


Belknop 1-voudig voor deurstation TX_44



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Programmaneutraal	1262 00	1	170,17	18	4010337262008

Kenmerken

- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Uitbreiding van het deurstation met een extra belknop (er kunnen maximaal 14 basiselementen belknop 1-voudig of belknop 3-voudig op een deurstation worden aangesloten).
- Belknopverlichtng met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.

Technische gegevens

Voeding:	via verbindingskabel
Aansluiting verbindingskabel:	2x connectorstrook
Beschermeringssoort:	IP44
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte:	30 mm

Afmetingen in mm

Naambordje:	B 62	H 62
-------------	------	------