




Deurstation opbouw 1-voudig



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit | 1266 66 | 1 | 298,26 | 18 | 4010337266662 |
|  antraciet | 1266 67 | 1 | 309,06 | 18 | 4010337266679 |
|  kleur aluminium | 1266 65 | 1 | 309,06 | 18 | 4010337266655 |

Kenmerken

- Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- In het design van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
- Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
- Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.
- Spraakvolume instelbaar.
- Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
- Lage opbouwhoogte van slechts 19 mm.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Voeding: | DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus) |
| Aansluitingen - 2-draads bus: | 2x schroefklem |

| | |
|------------------------|-------------------|
| - aanvullende voeding: | 2x schroefklem |
| Beschermeringssoort: | IP44 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +70 °C |

Afmetingen in mm

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|------|
| Deurstation 1-voudig: | B 110 | H 181 | T 19 |
| Naambordje: | B 62 | H 62 | T - |
