


Belknop 1-voudig voor huisstation



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 clear / zuiver wit glanzend	1283 100 3084662	1	83,85	18	4010337010371

Kenmerken

- Montage in een apparaatdoos.
- Verscheidenheid in design door integratie in het schakelaarprogramma. Daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluivaste 2-draads bus.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Tekstkader zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com of de Gira labelsoftware.
- Uitbreiding van het huisstation met een extra belknop voor gratis interne gesprekken tussen twee huisstations of voor schakelen in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor.

Technische gegevens

Voeding:	via verbindingkabel
Aansluiting verbindingkabel:	2x klemmenstrook
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50°C
Inbouwdiepte:	30 mm

Aanwijzingen

- Integratie in Profiel 55 mogelijk.
- Bij integratie in Edel Staal Serie 20/21 is de adapterraam 55 x 55 mm benodigd.

Afmetingen in mm

1-voudig:	38	55
3-voudig:	38	55

