


Belknop 1-voudig voor huisstation



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---------------------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 1283 112 3557196 | 1 | 87,31 | 18 | 4010337049869 |

Kenmerken

- Montage in een apparaatdoos.
- Verscheidenheid in design door integratie in het schakelaarprogramma. Daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluivaste 2-draads bus.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Tekstkader zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com of de Gira labelsoftware.
- Uitbreiding van het huisstation met een extra belknop voor gratis interne gesprekken tussen twee huisstations of voor schakelen in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Voeding: | via verbindingkabel |
| Aansluiting verbindingkabel: | 2x klemmenstrook |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +50°C |
| Inbouwdiepte: | 30 mm |

Aanwijzingen

- Integratie in Profiel 55 mogelijk.
- Bij integratie in Edel Staal Serie 20/21 is de adapterraam 55 x 55 mm benodigd.

Afmetingen in mm

| | | |
|-----------|----|----|
| 1-voudig: | 38 | 55 |
| 3-voudig: | 38 | 55 |

