


Besturingapparaat video



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	1288 00 2835783	1	303,56	10	4010337288008

Kenmerken

- Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten als kleurencamera of TFT-kleurendisplay.
- Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's door het besturingapparaat video worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 DCS-camera-gateways), waarbij twee deurstations met kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen worden gevoed. De overige kleurencamera's moeten elk worden voorzien van een eigen voeding voor deurcommunicatie.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogramming.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogramming en deuropenerprogramming.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 sec.

Technische gegevens

Nominale spanning	
- primair:	AC 230 V, 50 Hz
- secundair:	SELV 26 DC V ± 2 V
Nominale stroom secundair	
- Continubelasting:	700 mA continubelasting
- Piekbelasting:	1,15 A piekbelasting (max. 5 sec.)
- Uitschakeling bij overbelasting:	Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA
Aansluitingsdoorsnede:	0,6 mm tot 2,5 mm ²
Uitgang deuropener:	AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25%
Relaisuitgang:	AC 250 V, 2 A
Kabellengte van camera tot het verst verwijderde TFT-display	
- zonder videoversterker:	max. 150 m

- met videoversterker:	max. 300 m
Totale lengte bij zuivere audio-uitvoering:	max. 700 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

- Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast, niet in normale opbouwverdeelkasten.
 - Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt uitgevoerd, is tevens de videoverdeler vereist.
 - Met het besturingapparaat video kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 audiodeelnemers worden opgebouwd (bv. 1x inbouwluidspreker, 5x uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker, 68x huisstation opbouw).
-

Afmetingen

Modulebreedtes (TE):	8
----------------------	---
