


## Voeding DC 24 V 300 mA



| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  DIN-rail | 1296 00  | 1  | 96,72              | 18 | 4010337296003 |

## Kenmerken

- Voeding DC 24 V voor externe voeding van de Gira One server.

## Technische gegevens

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nominale spanning<br>- primair:             | AC 230 V, 50/60 Hz                 |
| Nominale spanning secundair<br>- secundair: | DC 24 V DC                         |
| Nominale stroom secundair:                  | 0,3 A                              |
| Zekering:                                   | Zwakstroomzekering 250 V, T 125 mA |
| Omgevingstemperatuur:                       | -5 °C tot +40 °C                   |
| Beschermeringssoort:                        | IP 20                              |

## Afmetingen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Modulebreedten (TE): | 4 |
|----------------------|---|