


Voeding voor deurcommunicatie DC 24 V 300 mA



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	1296 00 2835791	1	76,94	18	4010337296003

Kenmerken

- Voeding DC 24 V voor voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van de kleurencamera bij grote objecten.
- Voeding van de belknopverlichting bij grote objecten
- Voeding van de DCS-TC-gateway wanneer het besturingapparaat video wordt gebruikt.
- Voeding van Keyless In codeklavier.

Technische gegevens

Nominale spanning - primair:	AC 230 V, 50 Hz
Nominale spanning secundair - secundair:	DC 24 V SELV
Nominale stroom secundair:	0,3 A
Zekering:	Zwakstroomzekering 250 V, 160 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C

Afmetingen

Modulebreedtes (TE):	5
----------------------	---