



## Profiel 55 voor verticale en horizontale montage 5-voudig



| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  aluminium zuiver wit glanzend (gelakt) | 1364 27  | 1  | 162,13             | 17 | 4010337364276 |
|  aluminium                            | 1364 26  | 1  | 135,10             | 17 | 4010337364269 |

### Kenmerken

- Met kabel- en kanaalvoer aan achterzijde en zijkant.
- De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

### Aanwijzingen

- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.

### Afmetingen in mm

|                  |     |    |    |
|------------------|-----|----|----|
| 1-voudig:        | 87  | 86 | 53 |
| 2-voudig:        | 158 | 86 | 53 |
| 3-voudig:        | 230 | 86 | 53 |
| 5-voudig:        | 372 | 86 | 53 |
| 5-voudig 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8fach:           | 587 | 86 | 53 |