



Profiel 55 voor verticale en horizontale installatie 5-voudig 600 mm



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit (gelakt)	1365 27	1	157,57	17	4010337365273
 aluminium	1365 26	1	138,89	17	4010337365266

Kenmerken

- Met kabel- en kanaalvoer aan achterzijde en zijkant.
- Kabelvoer kan zowel inbouw als opbouw.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.

Afmetingen in mm

1-voudig:	87	86	53
2-voudig:	158	86	53
3-voudig:	230	86	53
5-voudig:	372	86	53
5-voudig 600 mm:	587	86	53
8-voudig:	587	86	53