



## Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 clear / zuiver wit glanzend	2001 100 3508918	1	52,48	02	4010337047988
 edelstaal	2001 600 1146574	1	65,33	02	4010337020356

### Kenmerken

Tastsensor 2 voor aansluiting op 24 V besturingssystemen

- Wip met twee rode led s voor statusweergave.
- Demontagebeveiliging door schroefbevestiging.
- Achtergrondverlichting.
- Aansluiting van twee drukcontacten, twee led s en achtergrondverlichting via aansluitblok aan de achterzijde.

### Technische gegevens

Nominale spanning per drukcontact:	AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid per drukcontact:	max. 20 mA
Nominale spanning per led:	DC 24 V SELV
Belastbaarheid per led:	1 mA
Aansluiting:	2 x aansluitblok 9-polig
Aansluitingdoorsnede:	0,4 tot 0,8 mm massieve draad
Inbouwdiepte:	25 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C

## Aanwijzingen

- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
  - Ook met verlichting aan te sluiten.
  - Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
- 

## Levering

- Blanco tekstlabels worden meegeleverd.
-