


## KNX rolluikactuator 4-voudig AC 230 V met handbediening



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail plus	2160 00	1	247,45	26	4010337101352

### Kenmerken

- Rolluikactor met handbediening en statusweergave voor elke uitgang.
- Met geïntegreerde busaankoppelaar.
- Voor het aansturen van elektrisch aangedreven rolluiken op netspanning AC 230 V (4-kanaals).
- Aansluiting van verschillende fasegeleiders.
- Onafhankelijke aansturing van de vier rolluikuitgangen.
- Rolluikpositie direct aanstuurbaar.
- Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
- Retourmelding van de positie. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
- Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
- Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.

### Technische gegevens

KNX medium:	TP256
Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC:	AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen AC 230 V:	6 A / AC1
Aansluitingen	
- KNX:	Aansluit- en aftakklem
- Belasting:	belasting via schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm <sup>2</sup>

## Aanwijzingen

- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  - Montage op DIN-profielrail.
- 

## Levering

- KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
- 

## Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 4

---