



KNX bewegingsmelder Cube 240



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2194 02	1	289,07	06	4010337056386
 antraciet	2194 10	1	291,38	06	4010337056379

Kenmerken

- De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus.
- Twee van elkaar onafhankelijke lichtuitgangen.
- Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveeneheid instelbaar. Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling. Vergrendelingsobject.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Sensorgevoeligheid instelbaar.
- Lichtsterktewaarden cyclisch of bij wijziging zenden.
- Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd instelbaar. Het is mogelijk de huidige status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
- Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd instelbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de huidige status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
- Handmatige bediening met IR-afstandsbediening.

Technische gegevens

KNX medium:	TP256
Waarnemingshoek:	240°
Montagehoogte 2,50 m	
- Detectiebereik naar voren, max.:	ca. 16 m
- Bereik naar beide zijden, max.:	ca. 16 m
Lichtsterkte:	2 tot 1000 lx
Beschermingssoort:	IP54
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening KNX.

Levering

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

b 87

h 87

d 85
