









Inbouwradio IP



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	2320 01	1	211,53	03	4010337107699
 zuiver wit glanzend	2320 03	1	211,53	03	4010337107705
 zuiver wit mat	2320 27	1	211,53	03	4010337107729
 antraciet	2320 28	1	213,66	03	4010337107736
 kleur aluminium	2320 26	1	216,31	03	4010337107712
 zwart mat	2320 005	1	216,31	03	4010337107743
 grijs mat	2320 015	1	216,31	03	4010337107750
 edelstaal	2320 600	1	216,31	03	4010337107767

Kenmerken

- Internetradio voor inbouwmontage.
- De radio kan worden gebruikt om internetradiozenders via WLAN af te spelen.
- De radio kan ook worden gebruikt om Sonos-luidsprekers te bedienen.
- Het is ook mogelijk om muziekbestanden van een mobiel apparaat via Bluetooth® af te spelen.
- De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
- De integratie in het WLAN kan in de eenvoudigste vorm via de WPS-functie plaatsvinden.
- Bovendien kan de inbedrijfstelling comfortabel worden uitgevoerd met de Gira System 3000 app via een mobiel apparaat. Alle andere instellingen van de radio kunnen ook met de app worden uitgevoerd. Er kunnen tot 20 voorkeurzenders worden opgeslagen. De eerste drie zenders kunnen direct worden opgeroepen met de voorkeuroetsen op de radio.
- Verdere functies via de app zijn de keuze van de bedrijfsmodi internetradio of Sonos-bediening, de individuele rangschikking van de display-inhoud, de geluidsinstelling, het weerbericht en de wekfunctie.
- Via de ingang neveneenheid met 230 V kan de radio bijvoorbeeld met een lichtsckelaar of bewegingsmelder samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
- De radio is compact in een inbouwbaselement ondergebracht en kan daardoor in een enkele apparaatdoos worden geïnstalleerd.
- De luidspreker kan in combinatie met de radio worden geïnstalleerd of op afstand in een apparaatdoos. Op het baselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten. De radio kan in mono- en stereomodus werken.
- In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit. De radio kan ook worden gebruikt als wekker.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Luidsprekerimpedantie:	4 Ω tot 16 Ω
Aansluitklemmen	
- Net:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
- Luidspreker:	0,5 mm ² tot 1,5 mm ²
Inbouwdiepte:	32 mm
Audiovermogen:	1,5 W (8 Ω) 3 W (4 Ω)
Radiofrequentie:	2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW
Zendbereik:	doorgaans 10 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.
-