



## Led-oriëntatielicht 230 V~ wit



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 wit	2361 00	1	98,34	02	4010337084907
 warmwit	2364 00	1	98,34	02	4010337121749

### Kenmerken

- Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector.
- Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten.
- De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
- In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien.
- Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	1,7 W/8,5 VA
Lichtsterktebereik:	3 tot 100 %
Aantal leds:	4
Kleurtemperatuur - wit:	ca. 5000 K
Inbouwdiepte:	30 mm
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C

## Aanwijzingen

- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice  
[www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).

---