

Sensotec led met afstandsbediening



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 2368 01 | 1 | 250,16 | 02 | 4010337014423 |
|  zuiver wit glanzend | 2368 03 | 1 | 250,16 | 02 | 4010337014430 |
|  zuiver wit mat | 2368 27 | 1 | 250,16 | 02 | 4010337014454 |
|  antraciet | 2368 28 | 1 | 254,38 | 02 | 4010337014461 |
|  kleur aluminium | 2368 26 | 1 | 257,20 | 02 | 4010337014447 |
|  zwart mat | 2368 005 | 1 | 257,20 | 02 | 4010337037712 |

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

- Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
- Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).

- Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
- Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
- Parallelbediening met wipdrukcontact.
- Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
- Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
- Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
- Montage in diepe apparaatdoos.
- Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
- De Sensotec led is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de led-oriëntatieverlichting in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
- Een beweging dichtbij schakelt bijvoorbeeld de ruimteverlichting in.
- Inschakellichtsterkte van de led-oriëntatieverlichting instelbaar.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Voeding: | AC 230/240 V~ |
| Netfrequentie: | 50/60 Hz |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot 50 °C |
| Montagehoogte: | 1,10 m |
| Detectiebereik naar voren | |
| - Dichtbij: | ca. 5 cm |
| - veraf: | ca. 6 m |
| Bereik naar beide zijden | |
| - veraf: | ca. 2 m |
| Lichtsterkte: | 10 tot 1000 lux |
| Nalooptijd: | 1 s tot 60 min |
| Aansluiting schroefklemmen | |
| - Massieve draad: | 1,5 tot 2,5 mm ² |
| - fijndradig met adereindhuls: | 1,5 tot 2,5 mm ² |
| Aansluitvermogen | |
| - Gloeilampen: | 400 W |
| - HV-halogeën: | 400 W |
| - Tronic-trafo: | 400 W |
| - Ledlampen: | 100 W |
| Batterij | |
| - Type: | CR 2025, 3 V |
| - UN-nummer: | 3091 |

Aanwijzingen

- Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.
-