



## Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A/type C



| Specificatie  | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  wit    | 2349 00  | 1/5 | 71,40              | 02 | 4010337104681 |
|  zwart | 2369 00  | 1/5 | 71,40              | 02 | 4010337075905 |

### Kenmerken

- Opladmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
- Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

### Technische gegevens

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Laadstroom:           | max. 3 A               |
| Nominale spanning     |                        |
| - primair:            | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| - secundair:          | 5 V (± 5%)             |
| Stand-by:             | ≤ 0,15W                |
| Inbouwdiepte:         | 32 mm                  |
| Omgevingstemperatuur: | +10 °C tot +40 °C      |
| Rendement:            | ≥ 75%                  |
| Conform de norm:      | DIN EN 60950-1/A2      |

### Levering

- USB-kabels zijn niet bij levering inbegrepen.