





EnOcean draadloze wandzender 1-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	2421 01	1	93,84	02	4010337463825
 zuiver wit glanzend	2421 03	1	93,84	02	4010337463832
 zuiver wit mat	2421 27	1	93,84	02	4010337463849
 antraciet	2421 28	1	96,49	02	4010337463856
 kleur aluminium	2421 26	1	100,52	02	4010337463870
 zwart mat	2421 005	1	100,52	02	4010337037088
 grijs mat	2421 015	1	100,52	02	4010337084136

Kenmerken

- Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie, als de wip wordt bediend.

- Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Technische gegevens

Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik	
- in het vrije veld:	tot 300 m
- in gebouwen:	ca. 30 m
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:	0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
 - Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.
-

Levering

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
-