



EnOcean draadloze wandzender 1-voudig



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 2421 01 | 1 | 93,84 | 02 | 4010337463825 |
|  zuiver wit glanzend | 2421 03 | 1 | 93,84 | 02 | 4010337463832 |
|  zuiver wit mat | 2421 27 | 1 | 93,84 | 02 | 4010337463849 |
|  antraciet | 2421 28 | 1 | 96,49 | 02 | 4010337463856 |
|  kleur aluminium | 2421 26 | 1 | 100,52 | 02 | 4010337463870 |
|  zwart mat | 2421 005 | 1 | 100,52 | 02 | 4010337037088 |
|  grijs mat | 2421 015 | 1 | 100,52 | 02 | 4010337084136 |

Kenmerken

- Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie, als de wip wordt bediend.

- Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Radiofrequentie: | 868,3 MHz |
| Bereik | |
| - in het vrije veld: | tot 300 m |
| - in gebouwen: | ca. 30 m |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +65 °C |
| Luchtvochtigheid: | 0 tot 95% (niet-condenserend) |

Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
 - Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.
-

Levering

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
-