








## EnOcean draadloze wandzender 2-voudig



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 2422 01  | 1  | 100,04             | 02 | 4010337060420 |
|  zuiver wit glanzend | 2422 03  | 1  | 100,04             | 02 | 4010337060437 |
|  zuiver wit mat      | 2422 27  | 1  | 100,04             | 02 | 4010337060451 |
|  antraciet           | 2422 28  | 1  | 102,81             | 02 | 4010337060468 |
|  kleur aluminium     | 2422 26  | 1  | 106,94             | 02 | 4010337060444 |
|  zwart mat           | 2422 005 | 1  | 106,94             | 02 | 4010337037095 |
|  grijs mat           | 2422 015 | 1  | 106,94             | 02 | 4010337084648 |

### Kenmerken

- Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie, als de wip wordt bediend.

- Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

---

## Technische gegevens

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Radiofrequentie:      | 868,3 MHz                     |
| Bereik                |                               |
| - in het vrije veld:  | tot 300 m                     |
| - in gebouwen:        | ca. 30 m                      |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +65 °C             |
| Luchtvochtigheid:     | 0 tot 95% (niet-condenserend) |

---

## Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  - Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.
- 

## Levering

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
-