



## Bewegingsmelder Cube 240



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2444 02	1	160,56	08	4010337056423
 antraciet	2444 10	1	166,22	08	4010337056409

### Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd.
- Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
- Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.
- Bewaking van de vloer en het achterliggende gebied.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Aansluitvermogen	
- HV-ledlampen:	typ. 200 W
- Gloeilampen:	2000 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd:	1000 VA (cos $\phi$ = 0,5)
- TL-lampen, parallel gecompenseerd:	500 W (45,6 $\mu$ F)
- TL-lampen, seriegecompenseerd:	900 W
Capacitieve belasting:	176 $\mu$ F
Lichtsterkte	
- Lichtsterkte:	2 tot 1000 lux
Instelregelaar	
- Nalooptijd:	5 s tot 15 min

## Aansluitingdoorsnede

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| - Massieve draad:                     | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - Geslagen draad zonder adereindhuls: | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - fijndradig met adereindhuls:        | max. 1,5 mm <sup>2</sup> |

Beschermingsgraad: IP54

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

Waarnemingshoek: 240°

## Montagehoogte 2,50 m

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - Detectiebereik naar voren, max.: | ca. 16 m |
| - Bereik naar beide zijden, max.:  | ca. 16 m |

---

## Aanwijzingen

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
- Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

---

## Levering

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

---

## Afmetingen in mm

zonder lens:	87	87	85
--------------	----	----	----