




**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig
Type A / type C**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2459 01	1	78,27	02	4010337076223
 zuiver wit glanzend	2459 03	1	78,27	02	4010337076179
 zuiver wit mat	2459 27	1	78,27	02	4010337076186
 antraciet	2459 28	1	79,64	02	4010337076285
kleur aluminium	2459 26	1	86,18	02	4010337076193
zwart mat	2459 005	1	86,18	02	4010337076209
grijs mat	2459 015	1	86,18	02	4010337090151
edelstaal (gelakt)	2459 600	1	90,32	02	4010337076148

Kenmerken

- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A und type C.
- Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

Technische gegevens

Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C

Uitgangsspanning USB: DC 5 V

Laadstroom

- USB A: max. 2,4 A

- USB C: max. 3 A

Standby: ≤ 80 mW

Aansluitingdoorsnede

- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Inbouwdiepte: 31 mm

Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
- Gebruik van een diepe apparaatdoos aanbevolen.

Levering

- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.