

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig  
Type A/type C**



| Specificatie                                                                                            | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend   | 2459 01  | 1  | 87,70              | 02 | 4010337076223 |
|  zuiver wit glanzend | 2459 03  | 1  | 87,70              | 02 | 4010337076179 |
|  zuiver wit mat      | 2459 27  | 1  | 87,70              | 02 | 4010337076186 |
|  antraciet           | 2459 28  | 1  | 89,23              | 02 | 4010337076285 |
|  kleur aluminium     | 2459 26  | 1  | 96,57              | 02 | 4010337076193 |
|  zwart mat           | 2459 005 | 1  | 96,57              | 02 | 4010337076209 |
|  grijs mat           | 2459 015 | 1  | 96,57              | 02 | 4010337090151 |
|  edelstaal (gelakt)  | 2459 600 | 1  | 96,57              | 02 | 4010337076148 |

## Kenmerken

- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
- Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

---

## Technische gegevens

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Ingangsspanning:      | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz                    |
| USB-aansluiting:      | 1 x type A, 1 x type C                      |
| Uitgangsspanning USB: | DC 5 V                                      |
| Laadstroom            |                                             |
| - USB A:              | max. 2,4 A                                  |
| - USB C:              | max. 3 A                                    |
| Stand-by:             | ≤80 mW                                      |
| Aansluitingdoorsnede  |                                             |
| - voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Inbouwdiepte:         | 31 mm                                       |
| Omgevingstemperatuur: | +5° C tot +35° C                            |

---

## Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
- Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.

---

## Levering

- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
-