

## Bluetooth® wandzender 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2462 01	1	97,20	02	4010337110736
zuiver wit glanzend	2462 03	1	97,20	02	4010337101642
zuiver wit mat	2462 27	1	97,20	02	4010337101659
antraciet	2462 28	1	99,41	02	4010337101680
kleur aluminium	2462 26	1	102,72	02	4010337101673
zwart mat	2462 005	1	102,72	02	4010337101666
grijs mat	2462 015	1	102,72	02	4010337110743

### Kenmerken

- Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando's naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie als de wip wordt bediend.

- Configuratie per app of NFC.

---

## Technische gegevens

Radiofrequentie:	2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocol:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:	NFC
Bereik	
- in het vrije veld:	tot 75 m
- in gebouwen:	ca. 10 m
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:	0 tot 95% (geen condensatie)

---

## Aanwijzingen

- Montage op een apparaatoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  - Dit product is niet geschikt voor eNet.
- 

## Levering

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
-