

## Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelamp



| Specificatie | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|              | 2472 00  | 1/5 | 70,65              | 02 | 4010337104414 |

### Kenmerken

- Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~.
- Regelen van de kamertemperatuur in gesloten ruimtes.
- Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
- Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok.
- Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
- Interne temperatuursensor.
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Geruisloos schakelen.
- Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij openen van het raam).
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Aanpassing aan ventielen (spanningsloos open of spanningsloos gesloten).
- Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
- Instelbereik van de kamertemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
- Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel).

### Technische gegevens

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Nominale spanning:         | AC 230 V, 50/60 Hz                |
| Standby:                   | <0,5 W                            |
| Aantal regelaandrijvingen: | 1 tot 10                          |
| Montage:                   | in apparaatdoos conform DIN 49073 |
| Kabellengte ingangen:      | max. 100 m                        |
| Omgevingstemperatuur:      | -5 °C tot +45°C                   |