

## Klemmenstrook 6-voudig 230 V



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2479 00	1	79,05	02	4010337110187

### Kenmerken

- Klemmenstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische regelaandrijvingen.

### Technische gegevens

Opgenomen vermogen:	230 V, 50 VA
Zekering	
- 230 V:	T4AH
Aantal	
- Verwarmingszones:	6
- Ruimtetemperatuurregelaar:	max. 6
- Regelaandrijvingen:	max. 12
Inschakelstroom	
- per regelaandrijving:	max. 500 mA
Nominale belasting	
- alle aandrijvingen:	max. 24 W
Schakelvermogen	
- Pompen en ketelbesturing:	2 A / 200 VA inductief
Aansluitingen	
- Dauwpuntsensor:	1
- Pompaansturing:	1
- Ketelbesturing:	1
- Verwarmen/koelen omschakeling:	1
- externe timer:	1
- Ruimtetemperatuurregelaar:	6
- Voeding 230 V:	1
Werkingsrichting:	NC
Werkingsstype:	Type 1 / Type 1.C

Beschermingsklasse:	II
Omgevingsluchtvochtigheid:	80% niet condenserend
Omgevingstemperatuur:	0 tot +50 °C

---

## Afmetingen in mm

b 326,5	h 90	d 50
---------	------	------

---