


Voeding DC 24 V 700 mA



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	2570 00	1	110,54	18	4010337025702

Technische gegevens

Nominale spanning - primair:	AC 230 V, 50 Hz
Nominale spanning secundair - secundair:	DC 24 V SELV
Nominale stroom secundair:	0,7 A
Zekering:	elektronisch, met automatische resetfunctie
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C

Afmetingen

Modulebreedtes (TE):	6
----------------------	---