








## Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	2677 01	1	171,48	03	4010337011941
 zuiver wit glanzend	2677 03	1	171,48	03	4010337011958
 zuiver wit mat	2677 27	1	171,48	03	4010337011965
 antraciet	2677 28	1	174,11	03	4010337011972
 kleur aluminium	2677 26	1	175,72	03	4010337011989
 zwart mat	2677 005	1	175,72	03	4010337037071
 grijs mat	2677 015	1	175,72	03	4010337085249

### Kenmerken

- De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
- Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

## Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A
Nominale lekstroom:	30 mA
Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C

---

## Aanwijzingen

- Montage in een diepe apparaatdoos.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
  - Aardlekbeveiligingen (RCD s) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
-