



## Plug & Light spot dimbaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2692 102	1	150,75	28	4010337056089
 zwart mat	2692 105	1	154,35	28	4010337056102

## Kenmerken

- Bedrijf met de lichtcontactdoos van het Plug & Light systeem.
- Lichtopzetstuk voor verlichting binnenshuis.
- Instelbaar ontspiegelend opzetstuk met 3 klikstanden (5, 10 en 15 mm).
- Zwenkbaar 0° tot 90°.
- Traploos 360° draaibaar.
- Dimbaar met geschikte faseafsnydingsdimmer bij constante kleurtemperatuur van ca. 2700 K (vereist aparte draad van dimmer naar lichtcontactdoos).

## Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 12 V SELV
Opgenomen vermogen:	5,6 W
Lichtstroom:	390 lm
Kleurtemperatuur:	2700 k
Kleurweergave (Ra):	typ. 85
Energie-efficiëntieklasse:	A++ tot A
Levensduur (L 80 / B 10):	60.000 h
Uitstraalhoek:	45°
Dimbereik:	1 tot 100%
Beschermingsgraad:	IP20
Beschermingsklasse:	III

Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C

---

## Aanwijzingen

- Als de lamp moet worden gedimd, is naast het dimmersignaal een permanente voeding AC 230 V vereist.

---