

UPS voor MiVa-set



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 2918 03 | 1/5 | 248,26 | 34 | 4010337011767 |

Kenmerken

- Onderbrekingsvrije voeding voor de Gira MiVa-Set 834.
- Bij een daling of wegvallen van de netingangsspanning wordt de aangesloten belasting onderbrekingsvrij verder gevoed door de accu.
- Wanneer de netingangsspanning weer stijgt of terugkomt wordt de accu gescheiden van de belasting en in normaal bedrijf weer opgeladen.
- Via het meldcontact (M) kunnen de bedrijfstoestanden UPS actief en Accu defect worden gesignaleerd.

Technische gegevens

| | |
|--|---------------------------------|
| Ingangsspanning: | DC 24 V |
| Uitgangsspanning bij accuvoeding: | 22,8 V ± 10 % |
| Nominale belasting bij accuvoeding: | 130 mA voor 1 u |
| Maximale belasting - bij accuvoeding: | 300 mA voor 15 min |
| Batterij/accu - Type: | UR18500F |
| - UN-nummer: | 3480 |
| Maximale belasting - bij netvoeding: | 250 mA |
| Montage: | in inbouwdoos conform DIN 49073 |

Aanwijzingen

- Voor installatie conform DIN VDE 0834.
- DIN VDE 0834 schrijft jaarlijkse vervanging voor van onderdelen met begrensd levensduur (accu).
- Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen (accu s).

Levering

- Een blinde afdekplaat is bij levering inbegrepen.
 - Accu is bij levering inbegrepen.
-