



Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ uitschakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3102 00	10	26,28	01	4010337038672
 zonder bevestigingsklauwen	3812 00	1	26,28	01	4010337038689

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.