


**Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader (onderstuk en bovenstuk)
Schakelaar 2-polig**

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  grijs | 3102 31 | 1 | 59,65 | 14 | 4010337124047 |

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.