


**Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader (bovenstuk en onderstuk)  
Schakelaar 2-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3102 31	1	59,65	14	4010337124047

**Kenmerken**

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* of wordt polycarbonaat genoemd.

**Technische gegevens**

Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Aanwijzingen**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

**Levering**

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.