


**Wipschakelaar 10 AX 250 V~  
(bovenstuk)  
Schakelaar 2-polig**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3102 35	10	29,49	14	4010337124009

### Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast of wordt polycarbonaat genoemd.

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.