




## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3105 00	10/100	19,63	01	4010337038856
 zonder bevestigingsklauwen	3815 00	10	19,63	01	4010337038863

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

#### Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W