



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat en adapter K/P25  
Serieschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3105 10	10	26,29	13	4010337112259
 zuiver wit	3105 11	10	26,29	13	4010337112297

### Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* of wordt polycarbonaat genoemd.

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.