



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat en adapter K/P25  
Serieschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3105 10	10	27,00	13	4010337112259
 zuiver wit	3105 11	10	27,00	13	4010337112297

### Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

### Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.
- Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.