


**Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met interne montageplaat  
Serieschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3105 12	10	26,29	13	4010337112327

**Kenmerken**

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.

**Technische gegevens**

Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Levering**

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.