



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat en adapter K/P25
Universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3106 10	10	19,59	13	4010337112365
 zuiver wit	3106 11	10	19,59	13	4010337112372

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.