



Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3106 12	10	19,59	13	4010337112389
 zuiver wit	3106 14	1	19,59	13	4010337112402

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.